



Produktbeschreibung: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen ausgelegt für die Verlegung von Strom- und Kommunikationsschaltkreisen sowie Sicherheitsleitungen u.v.m. zwei getrennte Kammer mit jeweils einem entsprechenden Deckel geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen Montage von modularen Geräten QUADRO ohne weiteres Zubehör weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 1 J
 Klassifizierung: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 2500 + 4200 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 1560 g/m
 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl		93	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatoröl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Gerätedose KP 80 PK_HB, KP PK_HB
 Trennsteg PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 Abschirmkanäle SK 40X20_S, SK 40x33_S (nur mit KP PK)

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
PK 170X65 D_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	-
8231_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 240 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8232_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 140 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8233_HB		weiß RAL 9003	2 / 26 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
8234_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 50 Stk	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8235_HB		weiß RAL 9003	2 / 20 Stk	Folie / Karton	Inneneck
8236_HB		weiß RAL 9003	2 / 36 Stk	Folie / Karton	Außeneck
8237_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 140 Stk	Folie / Folie / Karton	Durchführungsstück

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS